



## 4čelistové sklíčidlo ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 125/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	312705 125/4
GTIN	4019208033778
Třída artiklu	36S

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodné pro stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.**
- **Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.**
- **Vysoká přesnost obvodové házivosti.**

#### Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Materiál:

Ocel

#### Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

**Upozornění:**

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

**Technický popis**

Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	93 mm
Maximální počet otáček	5500 min <sup>-1</sup>
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	69 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Průchod E	32 mm
Ø středícího kužele B	63,525 mm
Počet rozpěrných šroubů	3
Velikost kuželu	4
Hmotnost	6,7 kg
4hran pro klíč K	9 mm
Vnější Ø A	125 mm
Norma	DIN 702-3
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

**Příslušenství**

Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ skličidla 125 mm

314700 125