



4čelistové sklíčidlo ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 160/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312705 160/5
GTIN	4019208524702
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodné pro stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.**
- **Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.**
- **Vysoká přesnost obvodové házivosti.**

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Upozornění:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Technický popis

Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Hmotnost	9,8 kg
Průchod E	42 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Vnější Ø A	160 mm
Ø středícího kužele B	82,575 mm
Velikost kuželu	5
Počet rozpěrných šroubů	4
4hran pro klíč K	10 mm
Výška bez čelistí H ₁	66 mm
Výška s čelistmi H ₂	92 mm
Norma	DIN 702-3
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ skličidla 160 mm	314100 160
Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ skličidla 160 mm	314700 160
Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé Pro typ skličidla 160	315100 160