



4čelistové sklíčidlo ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 160/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312705 160/4
GTIN	4019208026640
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodné pro stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.**
- **Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.**
- **Vysoká přesnost obvodové házivosti.**

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Upozornění:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Technický popis

Výška s čelistmi H ₂	92 mm
Velikost kuželu	4
Počet rozpěrných šroubů	3
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Výška bez čelistí H ₁	66 mm
Vnější Ø A	160 mm
Průchod E	42 mm
Ø středícího kužele B	63,525 mm
Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
4hran pro klíč K	10 mm
Hmotnost	9,9 kg
Norma	DIN 702-3
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé Pro typ skličidla 160	315100 160
Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ skličidla 160 mm	314700 160
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ skličidla 160 mm	314100 160