



4čelistové sklíčidlo ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 250/6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312705 250/6
GTIN	4019208524672
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodné pro stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.**
- **Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.**
- **Vysoká přesnost obvodové házivosti.**

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Upozornění:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Technický popis

Výška s čelistmi H ₂	124 mm
Průchod E	76 mm
4hran pro klíč K	12 mm
Ø středícího kužele B	106,39 mm
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Počet rozpěrných šroubů	4
Vnější Ø A	250 mm
Hmotnost	28,8 kg
Velikost kuželu	6
Výška bez čelistí H ₁	83 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Norma	DIN 702-3
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ skličidla 250 mm	314100 250
Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé Pro typ skličidla 250	315100 250
Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ skličidla 250 mm	314700 250