



4čelistové sklíčidlo ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 250/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312705 250/8
GTIN	4019208026459
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodné pro stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.**
- **Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.**
- **Vysoká přesnost obvodové házivosti.**

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Upozornění:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Technický popis

Hmotnost	30,3 kg
Počet rozpěrných šroubů	4
Velikost kuželu	8
4hran pro klíč K	12 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M16
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	83 mm
Výška s čelistmi H ₂	124 mm
Ø středícího kužele B	139,735 mm
Vnější Ø A	250 mm
Průchod E	76 mm
Norma	DIN 702-3
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm	314700 250
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm	314100 250
Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250	315100 250