



Trubkořez s 1 řezacím kolečkem na ocelové trubky, pro trubky do: 1.1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Třída artiklu	83A

Popis

Provedení:

Korpus z kvalitní oceli, zápustkově kovaný; vřeteno s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení.

Řezací kolečko pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. **Vodicí kladky** ze speciální oceli; pochromované.

Použití:

Pro čisté a pravouhlé oddělování trubek.

Při řezání je vnější otřep automaticky zaválcován. Po odříznutí je možno ihned řezat závit.

Technický popis

Šířka řezného kolečka	14 mm
Označení výrobce	Řezačka trubek RAPID 14000+2
Ø řezného kolečka	25 mm
Pro vnější Ø trubek	1/8 – 1.1/4 palec
Otvor řezného kolečka	7,6 mm
Počet vodicích kladek	2
Počet řezných koleček	1
Druh produktu	Trubkořezy

Příslušenství

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro \varnothing trubky
do 35 mm

814920 35