



Trubkořez se 3 řezacími kolečky na ocelové trubky, pro trubky do: 1.1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Třída artiklu	83A

Popis

Provedení:

Korpus z kvalitní oceli, zápusťově kovaný; včetně s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení.

Řezací kolečko pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. **Vodicí kladky** ze speciální oceli; pochromované.

Použití:

Pro čisté a pravouhlé oddělování trubek.

Tento trubkořez umožňuje práci na již instalovaných trubkách. Díky principu ráčny postačí rozsah pohybu 120°.

Technický popis

Otvor řezného kolečka	7,6 mm
Pro vnější Ø trubek	1/8 – 1.1/4 palec
Označení výrobce	Řezačka trubek RAPID 14001+3
Šířka řezného kolečka	19 mm
Ø řezného kolečka	25 mm
Počet vodicích kladek	0
Počet řezných koleček	3
Druh produktu	Trubkořezy

Příslušenství

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky
do 35 mm

814920 35