

Garant**TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 3,2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122680 3,2 |
| GTIN | 4062406779412 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis**Provedení:**

Speciálně pro třískové obrábění **titanu a slitin na bázi niklu**. S vysoce hladkým a výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro **dlouhou životnost** v kombinaci s **optimální kvalitou vrtného otvoru** a **velmi nízkou tvorbou otřepů**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: Objednávejte pod č. **122681**.

Typ **HE**: Objednávejte pod č. **122680** a **129100HE**.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Norma | DIN 6537 |
| Jmenovitý Ø D_c | 3,2 mm |
| Posuv f v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm/ot, |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 23,2 mm |
| Délka drážky pro třísky L_c | 28 mm |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | m7 |
| Celková délka L | 66 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Povlak | TiAlSiN |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 4×D |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění | HPC |
| Semi-standardní | ano |
| Barevný kroužek | růžová |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|----------------------------|---------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | | |
| Inconel | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |

Služby

| | |
|------------------------|-----------|
| Broušení stopky Typ HE | 129100 HE |
|------------------------|-----------|