



Ruční zkušební stolice vertikální, Typ: 1500



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479029 1500
GTIN	2050002071582
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

- **Robustní zkušební stolice pro digitální ruční siloměr.**
- **Přesná, lineárně vedená mechanika, možnosti individuálního nastavení polohy.**

Verze s pákou s velkým posuvem pro každé otočení páky. Ovládací páka s nastavitelným úhlem a polohou pro optimální obsluhu.

Použití:

Pro jednoduché testy nezávislé na rychlosti, prováděné pro materiály, látky, součásti a komponenty v rámci řízení jakosti nebo výroby.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 ks upevňovacích šroubů pro siloměry a návodu k použití.

Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 479025 – 479027 a příslušenství č. 479033 – 479039.

Technický popis

Vypínač	ne
Maximální rozsah použití	1500 N
Délka	279 mm

Šířka	203 mm
Posuv (maximální zdvih)	150 mm
Posuv (za otáčku)	76 mm
Výška	799 mm
Hmotnost	9,1 kg
Řada	MTL-330
Pohon	Páčka
Druh produktu	Zkušební stolice