



## Ruční zkušební stolice vertikální, Typ: 500



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	479029 500
GTIN	2050002071575
Třída artiklu	47F

### Popis

#### Provedení:

- **Robustní zkušební stolice pro digitální ruční siloměr.**
- **Přesná, lineárně vedená mechanika, možnosti individuálního nastavení polohy.**

Verze s pákou s velkým posuvem pro každé otočení páky. Ovládací páka s nastavitelným úhlem a polohou pro optimální obsluhu.

#### Použití:

Pro jednoduché testy nezávislé na rychlosti, prováděné pro materiály, látky, součásti a komponenty v rámci řízení jakosti nebo výroby.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 4 ks upevňovacích šroubů pro siloměry a návodu k použití.

#### Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 479025 – 479027 a příslušenství č. 479033 – 479039.

### Technický popis

Vypínač	ne
Délka	279 mm
Hmotnost	8,2 kg

Maximální rozsah použití	500 N
Výška	578 mm
Posuv (maximální zdvih)	150 mm
Šířka	203 mm
Řada	MTL-110
Posuv (za otáčku)	76 mm
Pohon	Páčka
Druh produktu	Zkušební stolice