



Ruční zkušební stolice vertikální, Typ: 2000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479029 2000
GTIN	2050002071599
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

- **Robustní zkušební stolice pro digitální ruční siloměr.**
- **Přesná, lineárně vedená mechanika, možnosti individuálního nastavení polohy.**

Verze s ručním kolečkem pro pomalejší zvyšování síly, vyšší kontrolní síla.

Použití:

Pro jednoduché testy nezávislé na rychlosti, prováděné pro materiály, látky, součásti a komponenty v rámci řízení jakosti nebo výroby.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 ks upevňovacích šroubů pro siloměry a návodu k použití.

Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 479025 – 479027 a příslušenství č. 479033 – 479039.

Technický popis

Posuv (za otáčku)	0,76 mm
Šířka	203 mm
Výška	799 mm

Řada	MTH-550
Délka	279 mm
Maximální rozsah použití	2000 N
Hmotnost	10 kg
Vypínač	ne
Posuv (maximální zdvih)	100 mm
Pohon	ruční kolečko
Druh produktu	Zkušební stolice