


**Sada šroubováků, Počet nástrojů: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953422 6
GTIN	2050002069756
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 953422: 1 ks

Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 8; 10: po 1 ks

Šroubovák pro Phillips WERA č. 668260 vel. 1S; 2S; 3: po 1 ks

Nástroj k magnetizaci WERA č. 666451 vel. 1: 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	16
Šířka	200 mm
Počet nástrojů	6
Šířka v G	8
Hloubka	400 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×16
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953422	952001 953422
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 10 mm	662200 10
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 8 mm	662200 8
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 1S	668260 1S
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 2S	668260 2S
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 3	668260 3
Magnetizér Typ 1	666451 1