

SIMTEK**Nožový držák simturn AX D = 4 mm, Ø stopky d / Ø otvoru d1: 25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270537 25
GTIN	2050002065178
Třída artiklu	24U

Popis

Použití:

Pro veškeré standardní využití.

Technický popis

Upínací šroub	279710 1
L ₁	110 mm
Označení výrobce	ACAS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držáky břitů