

**SIMTEK****Nožový držák simturn AX D = 4 mm, Ø stopky d / Ø otvoru d1: 12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270537 12
GTIN	2050002065147
Třída artiklu	24U

## Popis

**Použití:**

Pro veškeré standardní využití.

## Technický popis

Upínací šroub	279710 1
L <sub>1</sub>	70 mm
Označení výrobce	AE0X
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držáky břitů