

SIMTEK**Vyvrťovací vložka simturn AX pravá, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270547 2,7
GTIN	2050002065338
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

f	1,2 mm
Vnitřní chlazení	ne
Rádus R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	0,2 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	2,7 mm
Označení výrobce	AH2MX800
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		

Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		