

**SIMTEK****Vyvrtávací soustružnický nůž simturm AX levý, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270565 4,2
GTIN	2050002065697
Třída artiklu	24U

## Popis

### Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

## Technický popis

Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	0,3 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Rádus R	0,15 mm
Označení výrobce	AGEYX800
Užitná délka	15,2 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		

Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		