

SIMTEK**Vyvrtávací soustružnický nůž simturm AX levý, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min}: 5,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270573 5,2
GTIN	2050002065826
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Pro otvory od Ø D _{min}	5,2 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	0,5 mm
f	2,45 mm
Rádus R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Označení výrobce	AEC2X800
Užitná délka	35,6 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 35,6 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		

Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		