

SIMTEK**Vyvrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Třída artiklu	24V

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

f	0,6 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,07 mm
Ø D	4 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	1,4 mm
Rádus R	0,1 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	A53ZCBN8
Užitná délka	6,1 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 6,1 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný