

**Vyrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 1,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Třída artiklu	24V

Popis**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

Vnitřní chlazení	ne
Rádus R	0,1 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,07 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Označení výrobce	A531CBN8
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný