

**SIMTEK****Vyvrtačací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Třída artiklu	24V

## Popis

**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8

## Technický popis

Rádus R	0,2 mm
f	2,95 mm
Vnitřní chlazení	ne
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	0,31 mm
Označení výrobce	ACXECBN8
Užitná délka	25,4 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný