

**Vyrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Třída artiklu	24V

Popis**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

Vnitřní chlazení	ne
Rádus R	0,15 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	3,2 mm
Označení výrobce	AQ5QCBN8
Užitná délka	20,3 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný