

SIMTEK**Vyrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Třída artiklu	24V

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

f	1,95 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,21 mm
Ø D	4 mm
Rádus R	0,15 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	4,2 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	AKJECBN8
Užitná délka	25,4 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 25,4 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný