

BENNING**Digitální kleště na měření proudu, Označení výrobce: CM2-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušování proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce. Funkce Auto-V pro automatickou detekci AC/DC. Nízká vstupní impedance (LoZ) pro potlačení "indukovaných rušivých napětí". Filtr typu dolní propust (HFR 800 Hz) pro měření na pulzně řízených motorových pohonech. Snímač napětí pro bezkontaktní kontrolu přerušování fáze a kabelu. Paměť (HOLD, MAX/MIN). Seřízení nuly.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

Technický popis

Paměťová funkce	HOLD
Paměťová funkce	MAX/MIN

Paměťová funkce	ZERO
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Přesnost	0,5 %
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV – 600 V
Střídavý proud AC	10 mA – 400 A
Kapacita	1 nF – 100 mF
Maximální otevření kleští	27 mm
Frekvence	0,01 Hz – 50 kHz
Kategorie přepětí	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Počet obsažených baterií	2
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 600 V
Měření	TRUE RMS (AC)
Akustický test průchodu	0 – 200 Ω
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah displeje	4000
Stejnoseměrný proud DC	10 mA – 400 A
Odpor	0,1 Ω – 40 MΩ
Kalibrování	I4
Druh produktu	Kleště na měření proudu

Služby

Kalibrace DAkkSKleště na měření proudu Typ D	027060 D
KalibrováníKleště na měření proudu Typ D	027050 D

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
------------------------------------------------------------------	------------