

**Kopírovací vložka simturm AX pravá, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270591 3,2
GTIN	2050002066090
Třída artiklu	24U

**Popis****Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

**Technický popis**

Rádus R	0,1 mm
Ø D	4 mm
f	1,45 mm
Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	0,6 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	ADSBX800
Užitná délka	15,2 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N

Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		