

**Kopírovací vložka simturm AX levá, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270603 5,2
GTIN	2050002066205
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Maximální hloubka zápichu t_{max}	1 mm
Pro otvory od $\varnothing D_{min}$	5,2 mm
$\varnothing D$	5 mm
f	2,45 mm
Rádus R	0,15 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	ANUDX800
Užitná délka	25,4 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 25,4 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N

Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		