

**Kopírovací vložka simturm AX pravá, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270597 6,2
GTIN	2050002066144
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Ø D	6 mm
Rádus R	0,15 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
Vnitřní chlazení	ne
Maximální hloubka zápichu t _{max}	1,8 mm
Označení výrobce	AJ6FX800
Užitná délka	30,5 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 30,5 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		