

SIMTEK**Kopírovací vložka simturm AX levá, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270601 4,2
GTIN	2050002066182
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Rádus R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	0,8 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	AAEUX800
Užitná délka	20,3 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N

Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		