

**SIMTEK****Kopírovací vložka simturm AX levá, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270599 3,2
GTIN	2050002066168
Třída artiklu	24U

## Popis

### Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

## Technický popis

f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Rádus R	0,1 mm
Vnitřní chlazení	ne
Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	0,6 mm
Označení výrobce	AHTBX800
Užitná délka	15,2 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N

Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		