

**Zapichovací destička simturm AX pravá, L2 = 12,2 mm, Ø Dmin / w: 2/0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270609 2/0,5
GTIN	2050002066328
Třída artiklu	24U

**Popis****Provedení:**

Bez rohového poloměru (ostré hrany).

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

**Technický popis**

f	0,85 mm
Vnitřní chlazení	ne
Maximální hloubka zápichu $t_{max}$	0,4 mm
Ø D	4 mm
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	2 mm
Šířka zápichu w	0,5 mm
Označení výrobce	AKDCX800
Užitná délka	12,2 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 12,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		