

**Zapichovací destička simturm AX pravá, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 7,2/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270607 7,2/2
GTIN	2050002066311
Třída artiklu	24U

**Popis****Provedení:**

Bez rohového poloměru (ostré hrany).

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

**Technický popis**

Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	2,5 mm
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	7,2 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø D	7 mm
f	3,45 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Označení výrobce	AVF2X800
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		