

**Zapichovací destička simturm AX pravá, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min} / w: 7,2/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270615 7,2/1,5
GTIN	2050002066618
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Bez rohového poloměru (ostré hrany).

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Ø D	7 mm
f	3,45 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	7,2 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	2,5 mm
Vnitřní chlazení	ne
Šířka zápichu w	1,5 mm
Označení výrobce	AJW7X800
Užitná délka	25,4 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 25,4 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		