

SIMTEK**Zapichovací destička simturm AX pravá, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270613 6,2/2
GTIN	2050002066502
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Bez rohového poloměru (ostré hrany).

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Ø D	6 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	1,8 mm
Vnitřní chlazení	ne
Pro otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Označení výrobce	AB0SX800
Užitná délka	20,3 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		