

3M Scotch-Brite™

Rounový kotouč se suchým zipem (CER) PN-DH, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 280**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 566907 280 |
| GTIN | 4064035037789 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče s rounem se suchým zipem s prošítou tkaninovou podložkou pro bezpečnou adhezi suchého zipu. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným talířem se suchým zipem č. 566965**).

Univerzální a výkonné **nylonové rouno** v kombinaci s **přesně tvarovaným keramickým brusným zrnem (CER)** pro velký úběr materiálu a dlouhou životnost.

Použití:

Pro **dokončování, matování, zalešťování** s výrazným snížením hloubky drsnosti, stejně jako pro **snadné čištění** (např. odstraňování zateklých barev) a **odjehlování**.

Na úhlových bruskách s brusným talířem se suchým zipem č. 566960 resp. 566965.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705 a následující**.

Technický popis

| | |
|-----------|-------------|
| Barva | modrá |
| Provedení | A very fine |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Stupeň jemnosti | jemný |
| Ø kotouče | 115 mm |
| Srovnání zrnitosti | 280 |
| Řada | PN-DH |
| Brusivo | Keramické brusné zrnó (CER) |
| Zkratka brusiva | keramika |
| Podklad brusného materiálu | Nylonové rouno |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 115 mm |
| Označení výrobce | PN-DH |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Druh produktu | Brusné rouno |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |

| | |
|------------|-----------------|
| mokrý max. | omezené použití |
| suché | vhodný |