

**SIMTEK****Axiální zapichovací destička simturm AX na čepy pravá, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270641 6,2/3
GTIN	2050002067141
Třída artiklu	24U

## Popis

**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

**Pozor:**

Větší Ø zápichů jsou možné bez modifikací.

D<sub>1</sub> = D<sub>min</sub> vnitřní Ø.D<sub>2</sub> = D<sub>min</sub> vnější Ø.

## Technický popis

Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	6 mm
Ø D	6 mm
Rádus R	0,15 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
Označení výrobce	ABGJX800
Užitná délka	15,2 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		