

SIMTEK**Axiální zapichovací destička simturm AX na otvory pravá, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270645 6,2/2
GTIN	2050002067226
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Pozor:

Větší Ø zápichů jsou možné bez modifikací.

D₁ = D_{min} vnitřní Ø.D₂ = D_{min} vnější Ø.

Technický popis

f	2,95 mm
Rádus R	0,15 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	4 mm
Označení výrobce	AJ67X800
Užitná délka	15,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		