

**SIMTEK****Axiální zapichovací destička simturm AX pravá, Rozsah Ø zápich D1 / D2:  
4/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270639 4/5
GTIN	2050002067080
Třída artiklu	24U

**Popis****Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

**Pozor:**

Větší Ø zápichů jsou možné bez modifikací.

 $D_1 = D_{\min}$  vnitřní Ø. $D_2 = D_{\min}$  vnější Ø.**Technický popis**

Ø D	4 mm
Šířka zápichu w	0,5 mm
Maximální hloubka zápichu $t_{\max}$	1,6 mm
f	2,2 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø D <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Označení výrobce	A2U5X800
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		