

SIMTEK**Axiální zapichovací destička simturm AX pravá, Rozsah Ø zápich D1 / D2:
4/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270639 4/6
GTIN	2050002067097
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Pozor:

Větší Ø zápichů jsou možné bez modifikací.

 $D_1 = D_{\min}$ vnitřní Ø. $D_2 = D_{\min}$ vnější Ø.**Technický popis**

Maximální hloubka zápichu t_{\max}	3,3 mm
Ø D	4 mm
Vnitřní chlazení	ne
f	2,2 mm
Šířka zápichu w	1 mm
Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	6 mm
Označení výrobce	A2VAX800
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		