

 SIMTEK simturn AX

Závrtový soustružnický nůž simturn AX s profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270649 1
GTIN	2050002067301
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Použití:

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.

Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$: 3,24 mm

$\varnothing D$: 4 mm

Stoupání: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Šířka zápichu w: 0,09 mm

S: 0,32

Technický popis

Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Šířka zápichu w	0,09 mm
Stoupání	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Označení výrobce	A05GX800
Atribut názvu produktu	L ₂ = 15,2 mm

Druh produktu

Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
INOX < 900 N/mm ²	vhodné		
INOX > 900 N/mm ²	vhodné		
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodné		
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		