



Závrtový soustružnický nůž simturn AX s profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270649 5 |
| GTIN | 2050002067349 |
| Třída artiklu | 24U |

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Použití:

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.

Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$: 5,1 mm

$\varnothing D$: 5 mm

Stoupání: 0,75 – 1 mm

f: 2,4 mm

t: 0,57 mm

Šířka zápichu w: 0,09 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| f | 2,4 mm |
| Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$ | 5,1 mm |
| Šířka zápichu w | 0,09 mm |
| t | 0,57 mm |
| Stoupání | 0,75 – 1 mm |
| $\varnothing D$ | 5 mm |
| S | 0,45 |
| Označení výrobce | APGSX800 |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Atribut názvu produktu | L ₂ = 15,2 mm |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Al > 10% Si | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodné | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodné | | |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodné | | |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodné | | |
| CuZn | vhodné | | |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |