

SIMEK simturn AX**Závrtový soustružnický nůž simturn AX s profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270649 4
GTIN	2050002067332
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Použití:

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.

Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$: 4,8 mm $\varnothing D$: 5 mm

Stoupání: 1 – 1,25 mm

f: 2,25 mm

t: 0,7 mm

Šířka zápichu w: 0,12 mm

Technický popis

Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$	4,8 mm
f	2,25 mm
Šířka zápichu w	0,12 mm
t	0,7 mm
$\varnothing D$	5 mm
Stoupání	1 – 1,25 mm
S	0,55
Označení výrobce	AJA0X800

Atribut názvu produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
INOX < 900 N/mm ²	vhodné		
INOX > 900 N/mm ²	vhodné		
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodné		
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		