

**Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line pravá, L<sub>2</sub> = 6,1 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270503 1,4
GTIN	2050002064652
Třída artiklu	24U

**Popis****Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

**Technický popis**

Vnitřní chlazení	ne
f	1,95 mm
Rádus R	0,1 mm
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	1,4 mm
Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	0,15 mm
Ø D	4 mm
Označení výrobce	AW3GX800
Užitná délka	6,1 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		

Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		