

**Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line, levá, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 3,7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270513 3,7
GTIN	2050002064812
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Rádus R	0,15 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	0,2 mm
f	1,95 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	3,7 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø D	4 mm
Označení výrobce	ANZPX800
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		

Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		