

SIMTEK simturn^{MAX}**Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line pravá CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270521 1,4 |
| GTIN | 2050002064881 |
| Třída artiklu | 24V |

Popis**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ne |
| Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$ | 0,07 mm |
| Ø D | 4 mm |
| Rádus R | 0,1 mm |
| f | 1,95 mm |
| Označení výrobce | AW34CBN8 |
| Užitná délka | 6,1 mm |
| Atribut názvu produktu | L ₂ = 6,1 mm |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| kontinuální | vhodný | | |

| | |
|------------|--------|
| mokrý min. | vhodný |
| suché | vhodný |
| Vzduch | vhodný |