

SIMTEK simturnMAX**Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line pravá CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270523 1,4    |
| GTIN           | 2050002064898 |
| Třída artiklu  | 24V           |

**Popis****Provedení:**

Řezný materiál: CBN8.

**Technický popis**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rádus R                            | 0,1 mm                       |
| Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$ | 0,07 mm                      |
| f                                  | 1,95 mm                      |
| Ø D                                | 4 mm                         |
| Vnitřní chlazení                   | ne                           |
| Označení výrobce                   | AW36CBN8                     |
| Užitná délka                       | 10,2 mm                      |
| Atribut názvu produktu             | L <sub>2</sub> = 10,2 mm     |
| Druh produktu                      | Řezná vložka pro soustružení |

**Údaje o uživateli**

|               | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|---------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 67 HRC | vhodný  |                |         |
| kontinuální   | vhodný  |                |         |

|            |        |
|------------|--------|
| mokrý min. | vhodný |
| suché      | vhodný |
| Vzduch     | vhodný |