

Garant

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 8 mm, WC/C,
Šestihran: 5mm**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 293041 5 |
| GTIN | 4062406785031 |
| Třída artiklu | 29L |

Popis**Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák na protahování profilů č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

| | |
|---|------------------|
| Ø předvrtání | 5,09 mm |
| L | 11 mm |
| Rozměr klíče | 5 mm |
| Řezný materiál | HSS |
| Tolerance | +0,08 až +0,1 mm |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm ² | 0,06 mm |

| | |
|----------------|---|
| Profil | Šestihran |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Povlak | WC/C |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |