

**Garant**

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 16 mm, WC/C, Šestihran: 4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293047 4
GTIN	4062406785123
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák na protahování profilů č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

L	9 mm
Tolerance	+0,07 až +0,09 mm
Rozměr klíče	4 mm
Řezný materiál	HSS
Ø předvrtání	4,07 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Profil	Šestihran
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	WC/C
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		