

Garant

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 16 mm, WC/C, Šestihran: 12mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293047 12
GTIN	4062406785178
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák na protahování profilů č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Rozměr klíče	12 mm
L	21 mm
Tolerance	+0,11 až +0,13 mm
Ø předvrtání	12,22 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profil	Šestihran
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	WC/C
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		