

Garant**Nástavbová čelist, posunutá, systém LANG, Typ: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363043 50
GTIN	4062406785246
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Je nutné předem stanovit obrys zubu. S 3 mm stupněm Gripp a hladkou upínací plochou.

Použití:

K zabránění upínacích mezer. Viz přehled rozsahů upnutí.

Technický popis

Délka čelistí l	40 mm
Šířka čelistí b	50 mm
Výška h_2	8 mm
Výška čelistí h	24 mm
Délka l_3	22,5 mm
Vhodné pro barevný kód	Xtric 80
l_2	7 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

