



Sada nářadí pro montáž, 74dílná V brašně na nářadí, Počet přepážek: 74



Údaje o objednávce

Artikové číslo	686020 74
GTIN	4062406785284
Třída artiklu	66H

Popis

Provedení:

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Svinovací metr: 1 ks č. 462010 vel. 5

Hliníková vodováha: 1 ks č. 467435 vel. 400

Sada pilníků: 1 ks č. 517419 vel. 200

Rámové pily na kov s bimetalovým listem: 1 ks č. 580750 vel. 300

Sada oboustranných otevřených klíčů 6 – 34 mm s nožovým držákem: 1 ks č. 610960 vel. 12 (6×7 – 30×34) s 1 ks č. 611500 vel. 12

Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhých s kulovou hlavou: 1 ks č. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

Sada nastrcných klicu 1/4 palce: 1 ks č. 630368 vel. 6 (29dílná)

Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660701 vel. 3, 4, 7

Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 0, 1, 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 702995 vel. 180

Siko kleště: 1 ks č. 706145 vel. 250

Ploché zaoblené kleště lomené: 1 ks č. 713595 vel. 200

Stranové štípací kleště: 1 ks č. 725245 vel. 160

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300

Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160

Kožené pracovní rukavice (pár): 1 ks č. 094055 vel. 10

Brýle s obrubami: 1 ks č. 096845 vel. CLEAR

Mušlový chránič sluchu: 1 ks. č. 097795 vel. STEEL

Textilní brašna na nářadí: 1 ks č. 692262 vel. 2

Upozornění:

Dodává se neosazené.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Technický popis

Počet dílů	74
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Druh produktu	Sada nářadí

Příslušenství

Textilní brašna na nářadí Typ 2	692262 2
Pár rukavic hovězí kůže Velikost rukavice 10	094055 10
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm Celková délka 160 mm	845039 160
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	702995 180
Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí Celková délka 250 mm	706145 250
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	725245 160
Sada pilníků s 2složkovou rukojetí, 5dílná, ve svinovacím pouzdře Délka bez stopky 200 mm	517419 200

Plastový svěrný držák Pro počet klíčů 12	611500 12
Mušlový chránič sluchu Typ STEEL	097795 STEEL
Komfortní ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096845 CLEAR
Hliníková vodováha Délka 400 mm	467435 400
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3 mm	660701 3
Sada oboustranných otevřených klíčů Počet klíčů 12	610960 12
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 4 mm	660701 4
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Rámova pila na kov s bimetalovým listem 24 zubů Délka listu 300 mm	580750 300
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Zámečnické kladivo Hmotnost bez násady 300 g	750125 300
Svinovací metr Délka pásma 5 m	462010 5
Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm	713595 200
Sada 6hranných úhlových šroubováků niklovaný Počet šroubováků 9	627225 9
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 29-dílná Typ 6	630368 6