

Garant GRIDLINE

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck pro L-BOXX®, Typ: 4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914574 4
GTIN	4062406785581
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven pracovní deskou z materiálu X-ABS pro vysoké technické nároky. Otevřený oddíl se 4 výsuvnými policemi, vhodný pro 4 × plastové systémové kufrы L-BOXX®, které lze snadno a rychle zavaznout i uvolnit. S prostorem vždy pro 2 × plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 vel. 102 a vel. 136. Nebo alternativně: 2 × č. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (při vyjmutí 3. zásuvné police). **Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE.** K zajištění dveří, zásuvek a výsuvných polic je použito **centrální zamykání**.

Skříňový oddíl s dvířky a 2 odkládací police.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č.914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamyká se odděleným cylindrickým zámkem. Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Systémový kufr L-BOXX® není součástí dodávky.

Technický popis

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hloubka	500 mm
Řada	ToolTruck

Tlumič nárazů	ano
Možnost snížení	ne
Hmotnost	89 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka	1195 mm
Počet dvířek	1
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Výška	1000 mm
Materiál pracovní desky	X-ABS
Výsuvná police užitná šířka	370 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl Typ G	915567 G
Krytka zámku pro GridLine Typ VA21	914227 VA21